




C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028-ANKG/G/ZH



- 1 rögzítőexcenter
- 2 aktív felület




Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		záró
Méretek	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	30
Kimenetek		
Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2,8
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1,5
Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028-ANKG/G/ZH

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	3694
UL minősítés	UL tanusítvány száma	C008
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	18,3
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Hengertípus		C-nútos munkahengerek
Méretek	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Anyagok		ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BK = fekete

BN = barna

BU = kék