


C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 rögzítőexcenter
2 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	30

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	2,8
Elhaladási sebesség [m/s]	> 10

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [mm]	< 1,5
------------------	-------



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
-------------------	------	-------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
------------------------	------	----------

Védettség	IP 65; IP 67
-----------	--------------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugározott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV vonali, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Szerelés módja	rögzítőexcenter belső kulcsnyílású, 0.9 kulcsszélességgel
Hengertípus	C-nútos munkahengerek
Méreték	[mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Anyagok	PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Tartozékok (választható)	imbuszkulcs
--------------------------	-------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék