


MK5328



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR



- 1 rögzítőexcenter
2 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	25,8 x 2,8 x 5

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	30

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	2
Elhaladási sebesség [m/s]	> 10

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [mm]	1
------------------	---



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
-------------------	------	-------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
------------------------	------	----------

Védettség		IP 65; IP 67
-----------	--	--------------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú

MTTF	[év]	2064
------	------	------

UL minősítés	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL tanúsítvány száma	C008
	UL fájl száma	E174191

Mechanikai adatok

Súly	[g]	12,2
------	-----	------

Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
----------------	--	------------------------

Hengertípus		C-nútos munkahengerek
-------------	--	-----------------------

Méreték	[mm]	25,8 x 2,8 x 5
---------	------	----------------

Anyagok		ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
---------	--	---

Meghúzási nyomaték	[Nm]	< 0,24
--------------------	------	--------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,3 m, PUR		
-------------------	--	--

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: recézett anya, forgatható



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Csatlakozás

