




C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR



1 rögzítőexcenter



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	30

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	2
Elhaladási sebesség [m/s]	> 10

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [mm]	1
Reprodukálhatóság [mm]	< 0,2



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	2064
UL minősítés	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL tanusítvány száma	C008
	UL fájl száma	E174191
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	12,2
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Hengertípus		C-nútos munkahengerek
Méreték	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Anyagok		ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
Meghúzási nyomaték	[Nm]	< 0,24
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: recézett anya, forgatható		



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Csatlakozás

