



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028BBPKG/G/ZH/ASR



1 rögzítőexcenter



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Méreték	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	30
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2,8
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1,5
Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028BBPKG/G/ZH/ASR

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	3731
UL minősítés	UL tanusítvány száma	C008
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	24,2
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Szerelés módja		rögzítő csavar egyenes csavarhúzóhoz
Hengertípus		C-nútos munkahengerek
Méretek	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Anyagok		ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 2 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: recézett anya, forgatható		



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028BBPKG/G/ZH/ASR

Csatlakozás

