




Hengerérzékelő AMR cellával

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS



1 rögzítőexcenter



| Termékjellemzők                                |       |                  |
|------------------------------------------------|-------|------------------|
| Elektromos kivitel                             |       | PNP              |
| Kimeneti funkció                               |       | záró             |
| Méretek                                        | [mm]  | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
| Elektromos adatok                              |       |                  |
| Üzemi feszültség                               | [V]   | 10...30 DC       |
| Áramfelvétel                                   | [mA]  | < 10             |
| Védelmi osztály                                |       | III              |
| Polaritáscsere védelem                         |       | igen             |
| Max. bekapcsolási késleltetési idő             | [ms]  | 30               |
| Kimenetek                                      |       |                  |
| Elektromos kivitel                             |       | PNP              |
| Kimeneti funkció                               |       | záró             |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC  | [V]   | 2,5              |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA]  | 100              |
| Kapcsolási frekvencia DC                       | [Hz]  | 5000             |
| Rövidzárlat-védelem                            |       | igen             |
| Túlterhelés-védelem                            |       | igen             |
| Érzékelési tartomány                           |       |                  |
| Érzékenység                                    | [mT]  | 2                |
| Elhaladási sebesség                            | [m/s] | < 10             |
| Pontosság / eltérés                            |       |                  |
| Hiszterézis                                    | [mm]  | 1                |
| Reprodukálhatóság                              | [mm]  | < 0,2            |

# MK5343



## Hengerérzékelő AMR cellával

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS

| Környezeti körülmények                                                  |                           |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                                                  | [°C]                      | -25...85                                    |
| Védettség                                                               |                           | IP 65; IP 67                                |
| Tesztek / engedélyek                                                    |                           |                                             |
| EMC                                                                     | EN 61000-4-2 ESD          | - CD / 8 kV AD                              |
|                                                                         | EN 61000-4-3 sugárzott HF | 10 V/m                                      |
|                                                                         | EN 61000-4-4 Burst        | 2 kV                                        |
|                                                                         | EN 61000-4-6 HF vezetett  | 10 V                                        |
|                                                                         | EN 55011                  | B osztályú                                  |
| MTTF                                                                    | [év]                      | 2064                                        |
| UL minősítés                                                            | UL tanusítvány száma      | C008                                        |
| Mechanikai adatok                                                       |                           |                                             |
| Súly                                                                    | [g]                       | 8,7                                         |
| Beépítés módja                                                          |                           | süllyesztve beépíthető                      |
| Hengertípus                                                             |                           | C-nútos munkahengerek                       |
| Méretek                                                                 | [mm]                      | 26,1 x 2,8 x 5,5                            |
| Anyagok                                                                 |                           | ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél |
| Meghúzási nyomaték                                                      | [Nm]                      | < 0,24                                      |
| Kijelzők / kezelési egységek                                            |                           |                                             |
| Kijelző                                                                 | kapcsolási állapot        | 1 x LED, sárga                              |
| Megjegyzések                                                            |                           |                                             |
| Csomagolási egység                                                      |                           | 1 db                                        |
| Elektromos csatlakozás - dugó                                           |                           |                                             |
| Kábel: 0,15 m, PUR                                                      |                           |                                             |
| Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó |                           |                                             |
|                                                                         |                           |                                             |



## Hengerérzékelő AMR cellával

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS

### Csatlakozás

