


C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5330

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 rögzítőexcenter



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	30

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység	[mT]	2
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
UL minősítés	UL tanúsítvány száma	C008
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	8,8
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Hengertípus		C-nútos munkahengerek
Méreték	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Anyagok		ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
Meghúzási nyomaték	[Nm]	< 0,24
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,15 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó		
		

C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

Csatlakozás

