




C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X



- 1 érzékelő 1
- 2 érzékelő 2
- 3 aktív felület
- 4 rögzítőexcenter



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Méret	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	30
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10



C-nútos munkahenger-érzékelő


MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	14,9
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Hengertípus		C-nútos munkahengerek
Méretek	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Anyagok		ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
Meghúzási nyomaték	[Nm]	< 0,24
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: recézett anya, forgatható		
		

C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

Csatlakozás



- 1: érzékelő 1
2: érzékelő 2