




C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR



1 rögzítőexcenter



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	30

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	2,8
Elhaladási sebesség [m/s]	> 10

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [mm]	1,5
Reprodukálhatóság [mm]	< 0,2



C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
UL minősítés	UL tanusítvány száma	C008

Mechanikai adatok

Súly	[g]	15
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Hengertípus		C-nútos munkahengerek
Méreték	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Anyagok		ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél; Schutzschlauch: PTFE

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,3 m, PUR; Schutzschlauch

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó



Csatlakozás

