




C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 rögzítőexcenter
- 2 aktív felület



| Termékjellemzők                                |       |                  |
|------------------------------------------------|-------|------------------|
| Elektromos kivitel                             |       | PNP              |
| Kimeneti funkció                               |       | záró             |
| Méretek                                        | [mm]  | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
| Elektromos adatok                              |       |                  |
| Üzemi feszültség                               | [V]   | 10...30 DC       |
| Áramfelvétel                                   | [mA]  | < 10             |
| Védelmi osztály                                |       | III              |
| Polaritáscsere védelem                         |       | igen             |
| Max. bekapcsolási késleltetési idő             | [ms]  | 30               |
| Kimenetek                                      |       |                  |
| Elektromos kivitel                             |       | PNP              |
| Kimeneti funkció                               |       | záró             |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC  | [V]   | 2,5              |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA]  | 100              |
| Kapcsolási frekvencia DC                       | [Hz]  | 10000            |
| Rövidzárlat-védelem                            |       | igen             |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa              |       | ütemezett        |
| Túlterhelés-védelem                            |       | igen             |
| Érzékelési tartomány                           |       |                  |
| Érzékenység                                    | [mT]  | 2,8              |
| Elhaladási sebesség                            | [m/s] | > 10             |



## C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

| Pontosság / eltérés                                                                 |                           |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hiszterézis                                                                         | [mm]                      | 1,5                                                               |
| Reprodukálhatóság                                                                   | [mm]                      | < 0,2                                                             |
| Környezeti körülmények                                                              |                           |                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                                              | [°C]                      | -25...85                                                          |
| Védettség                                                                           |                           | IP 65; IP 67                                                      |
| Tesztek / engedélyek                                                                |                           |                                                                   |
| EMC                                                                                 | EN 61000-4-2 ESD          | - CD / 8 kV AD                                                    |
|                                                                                     | EN 61000-4-3 sugárzott HF | 10 V/m                                                            |
|                                                                                     | EN 61000-4-4 Burst        | 2 kV                                                              |
|                                                                                     | EN 61000-4-6 HF vezetett  | 10 V                                                              |
|                                                                                     | EN 55011                  | B osztályú                                                        |
| UL minősítés                                                                        | UL tanúsítvány száma      | C008                                                              |
| Mechanikai adatok                                                                   |                           |                                                                   |
| Súly                                                                                | [g]                       | 14,6                                                              |
| Beépítés módja                                                                      |                           | nem süllyesztve beépíthető                                        |
| Hengertípus                                                                         |                           | C-nútos munkahengerek                                             |
| Méreték                                                                             | [mm]                      | 17,5 x 2,8 x 7,7                                                  |
| Anyagok                                                                             |                           | ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél; Schutzschlauch: PTFE |
| Kijelzők / kezelési egységek                                                        |                           |                                                                   |
| Kijelző                                                                             | kapcsolási állapot        | 1 x LED, sárga                                                    |
| Megjegyzések                                                                        |                           |                                                                   |
| Csomagolási egység                                                                  |                           | 1 db                                                              |
| Elektromos csatlakozás - dugó                                                       |                           |                                                                   |
| Kábel: 0,3 m, PUR; Schutzschlauch                                                   |                           |                                                                   |
| Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó             |                           |                                                                   |
|  |                           |                                                                   |



## C-nútos munkahenger-érzékelő

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

### Csatlakozás

