


MR0130



T-nútos munkahenger érzékelő reed kontakttal

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH



- 1 rögzítőexcenter horony / belsőkulcsnyílású kombináltfejű csavarral
AF belsőkulcsnyílású 1,5
2 aktív felület



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méret	30,5 x 5 x 6,5
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség	5...50 AC/DC; (Induktív terheléshez (szelep, mágneskapcsoló, stb.) külső védőáramkör szükséges.)
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Polaritáscsere-védelem	nem
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	1
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége AC	1
Kapcsoló kimenet állandó áramerőssége AC	350
Kapcsoló kimenet állandó áramerőssége DC	500
Kapcsolási frekvencia AC	1000
Kapcsolási frekvencia DC	1000
Max. kapcsolható teljesítmény	10
Rövidzárlat-védelem	nem
Rövidzárlat-biztos	nem



T-nútos munkahenger érzékelő reed kontakttal

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

Túlterhelés-védelem		nem
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	3,8
Elhaladási sebesség	[m/s]	10
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
Reakcióidők		
Max. lefutási idő	[ms]	0,1
Max. kapcsolási idő prellezéssel együtt	[ms]	0,6
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
UL minősítés	UL tanusítvány száma	C004
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	71,5
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Hengertípus		T-nútos munkahengerek
Méreték	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Anyagok		PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
Kapcsolási ciklus a PLC-hez csatlakoztatáskor	[Mio]	40
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem		miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 0,75 A; gyors működésű; DC működés; ≤ 0,6 A; gyors működésű; AC működés
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőgumi: 1 kábelrögzítő: 1
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

MR0130




T-nútos munkahenger érzékelő reed kontakttal

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Csatlakozás



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint

≤ 0,75 A gyors működésű DC működés

≤ 0,6 A gyors működésű AC működés

Érszínek :

BK = fekete
BN = barna
BU = kék