




NAMUR kettős induktív érzékelő szelepműködtetőkhöz

IND2004DN/BS-200-K/PA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NAMUR
Kimeneti funkció	2 x nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	40 x 26 x 49

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	csatlakozás a Bürkert 8642-0x típusú PROFIBUS PA I/O box-on
Névleges feszültség DC [V]	6,5; (270Ω)
Áramfelvétel [mA]	< 1; (nem elérhető; vezetőképesség: > 2,2)
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	1

Kimenetek

Elektromos kivitel	NAMUR
Kimeneti funkció	2 x nyitó
Max. kábel ellenállás [Ω]	50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1000

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	4
--------------------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

Engedély	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



NAMUR kettős induktív érzékelő szelepműködtetőkhöz


IND2004DN/BS-200-K/PA

Biztonsági besorolás		
Maximális belső kapacitás	[nF]	150
Maximális belső induktivitás	[μH]	190
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	40 x 26 x 49
Anyagok		PBT
Megjegyzések		
Megjegyzések		Megjegyzés:
		A névleges feszültség nem felel meg a NAMUR EN50227-nek
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M18; kódolás: A



Csatlakozás



1 = Csatlakozó NAMUR-erősítőhöz
 1-4: Out 1
 2-3: Out 2