


Külső megvilágítás

Dome Light 130 CY RD/ US



- 1 LED szegmens
- 2 billentyű Segment
- 3 billentyű Colour
- 4 LED működési állapot



Termékjellemzők

Fény típusa: vörös fény; kékeszöld színű fény

Felhasználási terület

Megvilágított mező [mm]: 130 x 130

Kivitel: Dóm

Üzem mód: normál fényintenzitás (folyamatos működés lehetséges); nagy fényintenzitás (impulzus)

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]: 24 DC

Áramfelvétel [mA]: "folyamatos működés" üzemmód: 460; működési mód "magas fényintenzitás": 3420

Védelmi osztály: III; (PELV)

Fény típusa: vörös fény; kékeszöld színű fény


Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma: Digitális bemenetek száma: 1



Külső megvilágítás

Dome Light 130 CY RD/ US

Bemenetek		
Trigger (indítójel)	24 V PNP/NPN; külső	
Digitális bemenetek száma	1	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...40
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség	IP 65	
Tesztek / engedélyek		
Fotóbiológiai biztonság	1-es kockázati csoport; (DIN EN 62471)	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	817,35
Méretek	[mm]	256,8 x 197 x 106,7
Anyagok	ház: alumínium fekete eloxált; burkolat: ABS	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,5...1,5
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működési mód "magas fényintenzitás"	1 x LED, piros
	LED szegmens	1 x LED, fehér
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - paraméterezés		
Csatlakozó: M12; kódolás: A		
		
1:	működési mód "magas fényintenzitás"	
2:	szín 2	
3:	GND	
4:	LED szegmens 1	
5:	LED szegmens 2	
6:	LED szegmens 3	
7:	LED szegmens 4	
8:	gombok letiltása	




Külső megvilágítás

Dome Light 130 CY RD/ US

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1:	U+
2:	trigger bemenet NPN
3:	GND
4:	trigger bemenet PNP
5:	fényszabályozó