




Külső megvilágítás

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
-------------	------------

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Megvilágított mező [mm]	25 x 25
Kivitel	háttérfény
Üzem mód	Folyamatos fényű vagy pulzáló fényű üzem

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	-10...10
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	< 80
Védelmi osztály	III
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	617

Bemenetek

Trigger (indítójel)	5...24 V
---------------------	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...50
Védettség	IP 54
Túlmelegedés elleni védelem	igen; (> 50 °C)

Tesztek / engedélyek

Fotóbiológiai biztonság	mentesített csoport; (EN 62471)
MTTF [év]	310

Mechanikai adatok

Súly [g]	162,6
Méretetek [mm]	70,5 x 33,4 x 9,5



Külső megvilágítás

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Anyagok	alumínium
Optika anyaga	üveg

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	megvilágítási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	túl magas hőmérséklet / túlvezérlés	1 x LED, piros

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------


Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,30 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



1	L +
3	L -
4	trigger (indítójel)
	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék