


Külső megvilágítás

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
-------------	------------

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Megvilágított mező [mm]	50 x 50
Kivitel	háttérfény
Üzem mód	Folyamatos fényű vagy pulzáló fényű üzem

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	-10...10
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	< 205
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	617

Bemenetek

Trigger (indítójel)	5...24 V
---------------------	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...50
Védettség	IP 54



Külső megvilágítás

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Túlmelegedés elleni védelem

igen; (> 50 °C)

Tesztek / engedélyek

Fotóbiológiai biztonság

mentesített csoport; (EN 62471)

MTTF

[év]

308

Mechanikai adatok

Súly

[g]

264,4

Méreték

[mm]

105 x 81 x 9,8

Anyagok

alumínium

Optika anyaga

üveg

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

megvilágítási állapot

1 x LED, sárga

üzem / működés

1 x LED, zöld

túl magas hőmérséklet / túlvezérlés

1 x LED, piros

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db


Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,30 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



- 1 L +
 3 L -
 4 trigger (indítójel)

Érszínek :

- BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék