


Külső megvilágítás

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
-------------	------------

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Megvilágított mező [mm]	100 x 100
Kivitel	háttérfény
Üzem mód	Folyamatos fényű vagy pulzáló fényű üzem

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	-10...10
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	< 410
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	617



Külső megvilágítás

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US


Bemenetek		
Trigger (indítójel)		5...24 V
Kimenetek		
Túterhelés-védelem		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Védettség		IP 54
Túlmelegedés elleni védelem		igen; (> 50 °C)
Tesztek / engedélyek		
Fotóbiológiai biztonság		mentesített csoport; (EN 62471)
MTTF	[év]	292
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	450,1
Méret	[mm]	155 x 133 x 9,8
Anyagok		alumínium
Optika anyaga		üveg
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	megvilágítási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	túl magas hőmérséklet / túlvezérlés	1 x LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott		
		



Külső megvilágítás

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Csatlakozás



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | trigger (indítójel) |

Érszínek :

- | | |
|------|--------|
| BK = | fekete |
| BN = | barna |
| BU = | kék |