




Egyutas érzékelő vevő

O7E-HPKG/0,20M/AS



vevő a felső optikában




| Termékjellemzők                                     |      |                         |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Fény típusa                                         |      | vörös fény              |
| Ház                                                 |      | téglatest kialakítású   |
| Felhasználási terület                               |      |                         |
| Működési elv                                        |      | adó-vevős érzékelő      |
| Elektromos adatok                                   |      |                         |
| Üzemi feszültség                                    | [V]  | 10...30 DC              |
| Áramfelvétel                                        | [mA] | 10; ((24 V))            |
| Védelmi osztály                                     |      | III                     |
| Polaritáscsere védelem                              |      | igen                    |
| Fény típusa                                         |      | vörös fény              |
| Kimenetek                                           |      |                         |
| Elektromos kivitel                                  |      | PNP                     |
| Kimeneti funkció                                    |      | fényre kapcsolás        |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC       | [V]  | 2,5                     |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC      | [mA] | 100                     |
| Kapcsolási frekvencia DC                            | [Hz] | 1000                    |
| Rövidzárlat-védelem                                 |      | igen                    |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa                   |      | ütemezett               |
| Érzékelési tartomány                                |      |                         |
| Adó / vevő                                          |      | vevő                    |
| Hatótávolság                                        | [m]  | 0...1,5                 |
| Beállítható tartomány                               |      | nem                     |
| Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak |      | a maximális tarományban |



Egyutas érzékelő vevő

O7E-HPKG/0,20M/AS

| Környezeti körülmények                                                  |                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Környezeti hőmérséklet                                                  | [°C]                                                  | -25...60              |
| Védettség                                                               |                                                       | IP 65                 |
| Tesztek / engedélyek                                                    |                                                       |                       |
| EMC                                                                     | EN 60947-5-2                                          |                       |
| MTTF                                                                    | [év]                                                  | 1312                  |
| Mechanikai adatok                                                       |                                                       |                       |
| Súly                                                                    | [g]                                                   | 14,3                  |
| Ház                                                                     |                                                       | téglatest kialakítású |
| Méretek                                                                 | [mm]                                                  | 20,3 x 15 x 9         |
| Anyagok                                                                 |                                                       | PA                    |
| Optika anyaga                                                           |                                                       | PMMA                  |
| Optika elhelyezkedése                                                   |                                                       | oldalsó optika        |
| Kijelzők / kezelési egységek                                            |                                                       |                       |
| Kijelző                                                                 | kapcsolási állapot                                    | 1 x LED, sárga        |
| Megjegyzések                                                            |                                                       |                       |
| Megjegyzések                                                            | üzemi feszültség UL szerint "2-es osztályú tápegység" |                       |
| Csomagolási egység                                                      |                                                       | 1 db                  |
| Elektromos csatlakozás                                                  |                                                       |                       |
| Kábel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²                                         |                                                       |                       |
| Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó |                                                       |                       |



Csatlakozás

