


Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

O5H-DPKG/US100



- 1 potenciométer
 2 M5-ös rögzítőcsavarok használata esetén, indítási forgatónyomaték max. 2 Nm
 vevő a felső optikában
 adó az alsó optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Háttérelnyomás
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	25
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]	2,5



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

O5H-DPKG/US100

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság	[mm]	50...1400; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió)	[mm]	50...1400
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió)	[mm]	50...800
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió)	[mm]	50...550
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	50
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		Érzékelési távolság
Háttérelnyomás elérhető		igen

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	331

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	63
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Anyagok		ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPE
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Kezelőszervek		potenciométer

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással


O5H-DPKG/US100

Elektromos csatlakozás


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok




- a: érzékelő
 b: tárgy
 c: háttér
 x: távolságérzékelő/tárgy [mm]
 y: min. tárgytávolság/háttér [mm]



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

O5H-DPKG/US100

pontossági görbe



x: távolságérzékelő/tárgy [mm]

y: min. tárgytávolság/háttér [mm]

1 = tárgy fekete (6 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)

2 = tárgy szürke (18 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)

3 = tárgy fehér (90% remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)