





## Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OAT-FKOA/T

|                                                     |                                                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rövidzárlat-biztos                                  | nem                                                                           |                                                                  |
| Túlterhelés-védelem                                 | nem                                                                           |                                                                  |
| Időfunkció                                          | [s]                                                                           | 0,5...10                                                         |
| Érzékelési tartomány                                |                                                                               |                                                                  |
| Érzékelési távolság                                 | [mm]                                                                          | 5...1500; (fehér papír 200 x 200 mm)                             |
| Beállítható tartomány                               |                                                                               | igen                                                             |
| Max. fényfolt átmérő                                | [mm]                                                                          | 370                                                              |
| Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak |                                                                               | a maximális tartományban                                         |
| Környezeti körülmények                              |                                                                               |                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet                              | [°C]                                                                          | -25...60                                                         |
| Védettség                                           |                                                                               | IP 65                                                            |
| Tesztek / engedélyek                                |                                                                               |                                                                  |
| EMC                                                 | EN 60947-5-2                                                                  |                                                                  |
| MTTF                                                | [év]                                                                          | 264                                                              |
| Mechanikai adatok                                   |                                                                               |                                                                  |
| Súly                                                | [g]                                                                           | 307                                                              |
| Ház                                                 |                                                                               | téglatest kialakítású                                            |
| Méretek                                             | [mm]                                                                          | 90 x 30 x 70                                                     |
| Anyagok                                             |                                                                               | PPO módosított                                                   |
| Optika anyaga                                       |                                                                               | PMMA                                                             |
| Optika elhelyezkedése                               |                                                                               | oldalsó optika                                                   |
| Kijelzők / kezelési egységek                        |                                                                               |                                                                  |
| Kijelző                                             | kapcsolási állapot                                                            | 1 x LED, sárga                                                   |
|                                                     | üzem / működés                                                                | 1 x LED, zöld                                                    |
|                                                     | működés                                                                       | 1 x LED, piros                                                   |
| Kezelőszervek                                       |                                                                               | be- vagy kikapcsolási késleltetés<br>tolókapcsolóval választható |
| Elektromos csatlakozás                              |                                                                               |                                                                  |
| Szükséges védelem                                   | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű       |                                                                  |
| Tartozékok                                          |                                                                               |                                                                  |
| Szállított tételek                                  | rögzítési szög: 1, E20514<br>csavarhúzó                                       |                                                                  |
| Megjegyzések                                        |                                                                               |                                                                  |
| Megjegyzések                                        | Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését. |                                                                  |
| Csomagolási egység                                  | 1 db                                                                          |                                                                  |

## Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OAT-FKOA/T

## Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; Tömszelence: M16 X 1,5

## Csatlakozás



Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 5 A gyors működésű

## Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

