


Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OAT-FKOA/T

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 választókapcsoló és potenciométer burkolat alatt
vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	2
Védelmi osztály		II
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Elektromos kivitel	relé
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kontakt terhelhetősége	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Kapcsolási frekvencia AC [Hz]	10
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10
Rövidzárlat-védelem	nem



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OAT-FKOA/T

Túlterhelés-védelem		nem	
Időfunkció [s]		0,5...2 (0,15...3)	
Érzékelési tartomány			
Érzékelési távolság [mm]		5...1500; (fehér papír 200 x 200 mm)	
Beállítható tartomány		igen	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet [°C]		-25...60	
Védettség		IP 65	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	B osztályú
		EN 55011	
Mechanikai adatok			
Ház		téglatest kialakítású	
Méretek [mm]		90 x 30 x 70	
Anyagok		PPO módosított	
Optika anyaga		PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		üzem / működés	1 x LED, zöld
		működés	1 x LED, piros
Kezelőszervek		be- vagy kikapcsolási késleltetés tolókapcsolóval választható	
Tartozékok			
Szállított tételek		rögzítési szög csavarhúzó	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	
Elektromos csatlakozás			
sorkapocs: ...1,5 mm²			
Csatlakozás			

