


Prizmás fényesorompó

OAP-FKOA/VRG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OA0106

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 választókapcsoló és potencométer burkolat alatt
vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fényesorompó

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	2
Védelmi osztály		II
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel	relé
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kontakt terhelhetősége	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Prizmás fénysorompó

OAP-FKOA/VRG

Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	10
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 8
Beállítható tartomány		igen
Polarizációs szűrő		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	90 x 30 x 70
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Tartozékok

Szállított tételek		rögzítési szög
		csavarhúzó

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²

Csatlakozás

