

Prizmás fénySOROMPÓ

OAP-FCKG/T

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O4P500

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 választókapcsoló és potenciométer burkolat alatt
vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő; Működésellenőrző kimenet
Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 50
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Működésellenőrző kimenet	igen



Prizmás fénySOROMPÓ

OAP-FCKG/T

Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége	[mA]	10
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Max. áramterhelhetőség kettős kimeneti módban	[mA]	100
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Időfunkció	[s]	0,5...10

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	0,2...8; (Prizma Ø 80 E20005)
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	0,2...8; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	420
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális távolságban
Polarizációs szűrő		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	0,291
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	90 x 30 x 70
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Kezelőszervek		be- vagy kikapcsolási késleltetés tolókapcsolóval választható

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20514
	csavarhúzó

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Prizmás fénysorompó

OAP-FCKG/T

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; Tömszelence: M16 X 1,5

Csatlakozás



5

Működésellenőrző kimenet

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

