


Kontrasztérzékelő

OCK-FCKG/US-100

Kifutó termék

Alternatív termékek: O5K500

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	zöld fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 30
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		zöld fény
Hullámhossz	[nm]	565

Kimenetek


Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,9
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem		igen





Kontrasztérzékelő

OCK-FCKG/US-100

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Érzékelési távolság [mm]	< 13,5
Max. fényfolt átmérő [mm]	2
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
Mechanikai adatok	
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	49 x 15 x 42
Anyagok	horganyöntvény
Optika anyaga	PMMA
Tartozékok	
Szállított tételek	csavarhúzó
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A	



Csatlakozás





Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

