




Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítás M18-as menettel

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Háttérelnyomás
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC
Védelmi osztály		II; (double insulated)
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	633

Kimenetek

Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	8
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	1,7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	20
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság	[mm]	< 100; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
---------------------	------	--



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	11
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető	igen

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisszió	B osztályú

Mechanikai adatok	
Súly [g]	60,5
Ház	téglatest kialakítás M18-as menettel
Méretek [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	horganyöntvény; PEI
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga

Elektromos csatlakozás	
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű

Tartozékok	
Szállított tételek	önzáró anya: 1

Megjegyzések	
Megjegyzések	Ne csatlakoztassa terhelés nélkül.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
------------------------	--

Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C






Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Csatlakozás



Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű