




Prizmás fénySOROMPÓ

OGP-DPKG/US100



| Termékjellemzők                                |      |                                |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| Fény típusa                                    |      | vörös fény                     |
| Ház                                            |      | menetes kialakítás             |
| Felhasználási terület                          |      |                                |
| Különleges tulajdonságok                       |      | polarizációs szűrő             |
| Működési elv                                   |      | Prizmás fénySOROMPÓ            |
| Elektromos adatok                              |      |                                |
| Üzemi feszültség                               | [V]  | 10...36 DC                     |
| Áramfelvétel                                   | [mA] | 15                             |
| Védelmi osztály                                |      | II                             |
| Polaritáscsere védelem                         |      | igen                           |
| Fény típusa                                    |      | vörös fény                     |
| Hullámhossz                                    | [nm] | 624                            |
| Kimenetek                                      |      |                                |
| Elektromos kivitel                             |      | PNP                            |
| Kimeneti funkció                               |      | sötétre kapcsolás              |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC  | [V]  | 2,5                            |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA] | 200                            |
| Kapcsolási frekvencia DC                       | [Hz] | 1000                           |
| Rövidzárlat-védelem                            |      | igen                           |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa              |      | ütemezett                      |
| Túlterhelés-védelem                            |      | igen                           |
| Érzékelési tartomány                           |      |                                |
| Prizmára vonatkoztatott hatótávolság           | [m]  | 0,03...4; (Prizma Ø 80 E20005) |
| Beállítható tartomány                          |      | nem                            |
| Max. fényfolt átmérő                           | [mm] | 160                            |

# OGP200



## Prizmás fényesorompó


OGP-DPKG/US100

|                                                     |                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |                                                          |
| Polarizációs szűrő                                  | igen                    |                                                          |
| Környezeti körülmények                              |                         |                                                          |
| Környezeti hőmérséklet                              | [°C]                    | -25...60                                                 |
| Védettség                                           |                         | IP 67                                                    |
| Tesztek / engedélyek                                |                         |                                                          |
| EMC                                                 | EN 60947-5-2            |                                                          |
| MTTF                                                | [év]                    | 509                                                      |
| Mechanikai adatok                                   |                         |                                                          |
| Súly                                                | [g]                     | 49,75                                                    |
| Ház                                                 |                         | menetes kialakítás                                       |
| Méretek                                             | [mm]                    | M18 x 1 / L = 60                                         |
| Menet megjelölés                                    |                         | M18 x 1                                                  |
| Anyagok                                             |                         | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)                   |
| Optika anyaga                                       |                         | PMMA                                                     |
| Kijelzők / kezelési egységek                        |                         |                                                          |
| Kijelző                                             | kapcsolási állapot      | 1 x LED, sárga                                           |
| Tartozékok                                          |                         |                                                          |
| Szállított tételek                                  |                         | záróanyag: 2                                             |
| Megjegyzések                                        |                         |                                                          |
| Megjegyzések                                        |                         | üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint |
| Csomagolási egység                                  |                         | 1 db                                                     |
| Elektromos csatlakozás                              |                         |                                                          |

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



### Csatlakozás





## Prizmás fénysorompó

OGP-DPKG/US100

### Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

