




A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 Objektív
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény; zöld fény; Kék fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Alkalmazás	színfelismerés; prizmás működés; tárgyreflexió működés
------------	--

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	12...30 DC; (Max. hullámosság: 5 Vss)
Áramfelvétel	[mA]	80
Védelmi osztály		II
Fény típusa		vörös fény; zöld fény; Kék fény



Szín szenzor

ODC-MNKG/US-100

Tip. élettartam	[h]	100000
Élettartam referencia hőmérséklet	[°C]	25

Kimenetek		
Elektromos kivitel		NPN
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000

Érzékelési tartomány		
Hatótávolság	[m]	0,25...1; (prizmás működés)
Érzékelési távolság	[mm]	< 60; (tárgyreflexiós működés ± 9)
Max. fényfolt átmérő	[mm]	13
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		Érzékelési távolság

Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	0,7

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...55
Védettség		IP 67
Maximális külső fénnnyel szembeni védettség	[klx]	20

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	


Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	53 x 30 x 80
Anyagok		horganyöntvény
Optika anyaga		üveg

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, sárga

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A






Szín szenzor

ODC-MNKG/US-100

Csatlakozás



2	aktiváló trigger AT
5	Eingang "External Teach"