


Egyutas érzékelő vevő

OEE-V/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OE0005

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010
Védelmi osztály	III
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	950

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	vevő
Hatótávolság [m]	< 1

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67



Egyutas érzékelő vevő

OEE-V/6M

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	49633
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M8 x 1
Menet megjelölés		M8 x 1
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Tartozékok		
Szállított tételek		zárányák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Csatlakozás		



WH = Érszínek :
screen = fehér
 árnyékolás