



Egyutas érzékelő adó

OGS-000A/LS-100-AK



1 billentyű funkció nélkül



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Áramfelvétel	[mA]	< 5
Védelmi osztály		II
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 15
Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	2000
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1662



Egyutas érzékelő adó

OGS-000A/LS-100-AK

Mechanikai adatok

Súly	[g]	38
Ház		menetes kialakítás
Méreték	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		PBT
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C



Csatlakozás

