



## Prizmás fénysorompó

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

## Termékjellemzők

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Fény típusa | vörös fény         |
| Ház         | menetes kialakítás |

## Felhasználási terület

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
| Működési elv             | Prizmás fénysorompó  |

## Elektromos adatok

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Üzemi feszültség       | [V]  | 10...36 DC |
| Áramfelvétel           | [mA] | < 32       |
| Védelmi osztály        |      | II         |
| Polaritáscsere védelem |      | igen       |
| Fény típusa            |      | vörös fény |
| Hullámhossz            | [nm] | 660        |

## Kimenetek

|                                                        |      |                                               |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Elektromos kivitel                                     |      | NPN                                           |
| Kimeneti funkció                                       |      | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC          | [V]  | 2,5                                           |
| Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése     | [V]  | 3,5                                           |
| Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége | [mA] | 10                                            |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC         | [mA] | 200                                           |
| Kapcsolási frekvencia DC                               | [Hz] | 500                                           |
| Rövidzárlat-védelem                                    |      | igen                                          |



## Prizmás fénysorompó

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

|                                                         |                             |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Rövidzárlat elleni védelem típusa                       | ütemezett                   |                |
| Túlterhelés-védelem                                     | igen                        |                |
| Érzékelési tartomány                                    |                             |                |
| Hatótávolság [m]                                        | < 2,5; (Prizma Ø 80 E20005) |                |
| Beállítható tartomány                                   | igen                        |                |
| Környezeti körülmények                                  |                             |                |
| Környezeti hőmérséklet [°C]                             | -25...80                    |                |
| Védettség                                               | IP 67                       |                |
| Tesztek / engedélyek                                    |                             |                |
| EMC                                                     | EN 60947-5-2                |                |
| Mechanikai adatok                                       |                             |                |
| Ház                                                     | menetes kialakítás          |                |
| Méreték [mm]                                            | M18 x 1                     |                |
| Menet megjelölés                                        | M18 x 1                     |                |
| Anyagok                                                 | PBT                         |                |
| Optika anyaga                                           | PMMA                        |                |
| Kijelzők / kezelési egységek                            |                             |                |
| Kijelző                                                 | kapcsolási állapot          | 1 x LED, sárga |
|                                                         | üzem / működés              | 1 x LED, zöld  |
|                                                         | működés                     | 1 x LED, piros |
| Tartozékok                                              |                             |                |
| Szállított tételek                                      | záróanyák: 2                |                |
| Megjegyzések                                            |                             |                |
| Csomagolási egység                                      | 1 db                        |                |
| Elektromos csatlakozás                                  |                             |                |
| Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |                             |                |

## Prizmás fénySOROMPÓ

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

### Csatlakozás

