


Egyutas érzékelő vevő

OGE-FPKG/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 billentyű

Termékjellemzők

Ház menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...36 DC

Áramfelvétel [mA] < 24

Védelmi osztály II

Polaritáscsere védelem igen

Kimenetek

Elektromos kivitel PNP

Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC 2,5

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC 200

Kapcsolási frekvencia DC 500

Rövidzárlat-védelem igen

Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett

Túlterhelés-védelem igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő vevő

Hatótávolság [m] < 15

Beállítható tartomány igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80

Védettség IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC EN 60947-5-2



Egyutas érzékelő vevő

OGE-FPKG/US-100

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M18 x 1 / L = 72
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	PC
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás





Egyutas érzékelő vevő

OGE-FPKG/US-100

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

