


Egyutas érzékelő vevő

OHE-DPKG/0,20M/AS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O8E204

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	50
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	200
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	< 1,2
Beállítható tartomány		nem



Egyutas érzékelő vevő

OHE-DPKG/0,20M/AS

Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	< 2,5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...50
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	14,8
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Anyagok		ABS
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, sárga villogó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,2 m, PVC		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A		
		

Csatlakozás

