


Egyutas érzékelő adó

OHS-00KG/0,20M/AS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O8S202

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660
Tip. élettartam	[h]	75000
Élettartam referencia hőmérséklet	[°C]	25

Kimenetek

Túlterhelés-védelem	igen
---------------------	------

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 1,2
Max. fényfolt átmérő	[mm]	10
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		Hatótávolság

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...50
Védettség		IP 67



Egyutas érzékelő adó

OHS-00KG/0,20M/AS

Tesztek / engedélyek

EMC

EN 60947-5-2

Mechanikai adatok

Súly	[g]	15,4
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Anyagok		ABS
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,2 m, PVC

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás

