


Prizmás fénysorompó

OIR-FPKG/US100DPX



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénysorompó
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	30; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	950

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	65
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	4; (Prizma Ø 80 E20005)
--------------------------------------	-----	-------------------------



Prizmás fénysorompó

OIR-FPKG/US100DPX

Beállítható tartomány	igen
-----------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Védettség	IP 65
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Súly	[g]	136,078
------	-----	---------

Ház	menetes kialakítás
-----	--------------------

Méreték	[mm]	M30 x 1,5
---------	------	-----------

Menet megjelölés	M30 x 1,5
------------------	-----------

Anyagok	PBT; PPO módosított
---------	---------------------

Optika anyaga	PMMA
---------------	------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
	csavarhúzó

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

