




Egyutas érzékelő adó

OJS-OOKG/FO



1 billentyű funkció nélkül



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 19
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660
Kimenetek		
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 10
Max. fényfolt átmérő	[mm]	1000



Egyutas érzékelő adó

OJS-00KG/FO

Fényfolt méretek a következő
távolságra vonatkoznak

a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60

Védettség IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC EN 60947-5-2

MTTF [év] 1773

Mechanikai adatok

Súly [g] 71,5

Ház téglatest kialakítású

Méretek [mm] 35 x 24 x 11

Anyagok ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS

Optika anyaga üveg

Optika elhelyezkedése elülső optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző üzem / működés 1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek alaprögzítés: 1, E20964

rögzítőcsavarok: 2 x M3 x 16

rugós alátétek: 2

Anyák: 2

Megjegyzések


Megjegyzések üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Csatlakozás



BN = Érszínek :
BU = barna
kék