



Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység

OJSLOOKG/FO/AS



1 billentyű



| Termékjellemzők        |      |                       |
|------------------------|------|-----------------------|
| Fény típusa            |      | vörös fény            |
| Lézervédelmi osztály   |      | 1                     |
| Ház                    |      | téglatest kialakítású |
| Felhasználási terület  |      |                       |
| Működési elv           |      | adó-vevős érzékelő    |
| Elektromos adatok      |      |                       |
| Üzemi feszültség       | [V]  | 10...30 DC            |
| Áramfelvétel           | [mA] | < 12                  |
| Védelmi osztály        |      | III                   |
| Polaritáscsere védelem |      | igen                  |
| Fény típusa            |      | vörös fény            |
| Hullámhossz            | [nm] | 650                   |
| Tip. élettartam        | [h]  | 50000                 |
| Kimenetek              |      |                       |
| Túlterhelés-védelem    |      | igen                  |



## Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység

OJSLOOKG/FO/AS

| Érzékelési tartomány                                |                |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adó / vevő                                          |                | adó                                                                                                  |
| Hatótávolság [m]                                    |                | < 15                                                                                                 |
| Beállítható tartomány                               |                | nem                                                                                                  |
| Max. fényfolt átmérő [mm]                           |                | 24                                                                                                   |
| Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak |                | a maximális távolságban                                                                              |
| Környezeti körülmények                              |                |                                                                                                      |
| Környezeti hőmérséklet [°C]                         |                | -10...60                                                                                             |
| Védettség                                           |                | IP 67                                                                                                |
| Tesztek / engedélyek                                |                |                                                                                                      |
| EMC                                                 | EN 60947-5-2   |                                                                                                      |
| Lézervédelmi osztály                                |                | 1                                                                                                    |
| Megjegyzés a lézervédelemhez                        | Figyelem:      | lézerfény                                                                                            |
|                                                     | lézerosztály:  | 1                                                                                                    |
|                                                     |                | EN / IEC60825-1:2007                                                                                 |
|                                                     |                | EN / IEC60825-1:2014                                                                                 |
|                                                     |                | megfelel a 21 CFR 1040 részével, kivéve a 2007 júniusban kiadott 50.-ik lézer nyilatkozat eltéréseit |
| MTTF [év]                                           |                | 918                                                                                                  |
| Mechanikai adatok                                   |                |                                                                                                      |
| Súly [g]                                            |                | 27,8                                                                                                 |
| Ház                                                 |                | téglatest kialakítású                                                                                |
| Méretek [mm]                                        |                | 35 x 24 x 11                                                                                         |
| Anyagok                                             |                | ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS                                  |
| Optika anyaga                                       |                | üveg                                                                                                 |
| Optika elhelyezkedése                               |                | elülső optika                                                                                        |
| Kijelzők / kezelési egységek                        |                |                                                                                                      |
| Kijelző                                             | üzem / működés | 1 x LED, zöld                                                                                        |
| Tartozékok                                          |                |                                                                                                      |
| Szállított tételek                                  |                | alaprögzítés: 1, E20964                                                                              |
|                                                     |                | rögzítőcsavarok: 2 x M3 x 16                                                                         |
|                                                     |                | rugós alátétek: 2                                                                                    |
|                                                     |                | Anyák: 2                                                                                             |
| Megjegyzések                                        |                |                                                                                                      |
| Megjegyzések                                        |                | üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint                                             |
| Csomagolási egység                                  |                | 1 db                                                                                                 |

## Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység

OJSLOOKG/FO/AS

### Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



### Csatlakozás

