



Egyutas érzékelő adó

OJS-OOKG/FO/AS



1 billentyű funkció nélkül



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 19
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó



Egyutas érzékelő adó

OJS-OOKG/FO/AS

Hatótávolság	[m]	< 5
--------------	-----	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

MTTF	[év]	1759
------	------	------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	26,6
------	-----	------

Ház		téglatest kialakítású
-----	--	-----------------------

Méreték	[mm]	35 x 24 x 11
---------	------	--------------

Anyagok		ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS
---------	--	---

Optika anyaga		üveg
---------------	--	------

Optika elhelyezkedése		elülső optika
-----------------------	--	---------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Tartozékok

Szállított tételek		alaprögzítés: 1, E20964
--------------------	--	-------------------------

		rögzítőcsavarok: 2 x M3 x 16
--	--	------------------------------

		rugós alátétek: 2
--	--	-------------------

		Anyák: 2
--	--	----------

Megjegyzések

Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
--------------	--	--

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A





Egyutas érzékelő adó

OJS-00KG/FO/AS

Csatlakozás

