




Egyutas érzékelő adó

OJS-OOKG/SO/AS



Termékjellemzők	
Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású
Felhasználási terület	
Működési elv	adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Érzékelési tartomány	
Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	0...10
Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	1000
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 67



Egyutas érzékelő adó

OJS-00KG/SO/AS

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	2230
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	16,6
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	35 x 11 x 24
Anyagok		ABS; SEPS
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint	
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás

