


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OK5008

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...50 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 30; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	120
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány



Hatótávolság	[m]	0...0,12; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	0...40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány		igen



Száloptika-erősítő

OKF-FPKG/10M

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	529
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	50 x 19 x 35
Anyagok		PPO módosított
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		csavarhúzó
		rögzítőcsavarok: 2 x M4 x 25
		alátét: 2
		rugós alátétek: 2
		Anyák: 2
Megjegyzések		
Megjegyzések		fényre kapcsolás nyitó kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén
		záró kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
		sötétre kapcsolás záró kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén
		nyitó kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete

WH = fehér