


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OK5022

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...50 DC
Áramfelvétel [mA]	< 30; ((24 V))
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	120
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány



Hatótávolság [m]	0...0,12; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság [mm]	0...40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány	igen



Száloptika-erősítő

OKF-FNKG/6M

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	529
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	50 x 19 x 35
Anyagok		PPO módosított
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		csavarhúzó
		rögzítőcsavarok: 2 x M4 x 25
		alátét: 2
		rugós alátétek: 2
		Anyák: 2
Megjegyzések		
Megjegyzések		fényre kapcsolás nyitó kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén
		záró kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
		sötétre kapcsolás záró kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén
		nyitó kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete

WH = fehér