




Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OKT-FPKG/US-100

Kifutó termék

Alternatív termékek: O6T201
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők		
Ház	téglatest kialakítású	
Felhasználási terület		
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...50 DC
Áramfelvétel	[mA]	30; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	50
Rövidzárlat-védelem		igen



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OKT-FPKG/US-100

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság [mm]	0...500; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)	
Beállítható tartomány	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	0...60	
Védettség	IP 65	
Tesztek / engedélyek		
EMC	IEC 801-2	4 szint
	IEC 801-3	2 szint
	IEC 801-4	3 szint
	IEC 255-5	2 szint
MTTF [év]	535	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	65,8	
Ház	téglatest kialakítású	
Anyagok	PPO módosított	
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	csavarhúzó	
	rögzítőcsavarok: 2 x M4 x 25	
	alátét: 2	
	rugós alátétek: 2	
	Anyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OKT-FPKG/US-100

Csatlakozás

