




Egyutas érzékelő adó

OLS-000A



1 billentyű funkció nélkül



| Termékjellemzők                                     |      |                         |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Fény típusa                                         |      | infravörös              |
| Ház                                                 |      | téglatest kialakítású   |
| Felhasználási terület                               |      |                         |
| Működési elv                                        |      | adó-vevős érzékelő      |
| Elektromos adatok                                   |      |                         |
| Frekvencia AC                                       | [Hz] | 47...63                 |
| Üzemi feszültség                                    | [V]  | 20...250 AC/DC          |
| Max. teljesítményfelvétel                           | [VA] | 4                       |
| Védelmi osztály                                     |      | II                      |
| Polaritáscsere-védelem                              |      | nem                     |
| Fény típusa                                         |      | infravörös              |
| Hullámhossz                                         | [nm] | 880                     |
| Kimenetek                                           |      |                         |
| Rövidzárlat-biztos                                  |      | nem                     |
| Túlterhelés-védelem                                 |      | nem                     |
| Érzékelési tartomány                                |      |                         |
| Adó / vevő                                          |      | adó                     |
| Hatótávolság                                        | [m]  | < 25                    |
| Beállítható tartomány                               |      | nem                     |
| Max. fényfolt átmérő                                | [mm] | 2500                    |
| Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak |      | a maximális tarományban |



## Egyutas érzékelő adó

OLS-000A

| Környezeti körülmények                                                                  |                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Környezeti hőmérséklet                                                                  | [°C]           | -25...80              |
| Védettség                                                                               |                | IP 67                 |
| Tesztek / engedélyek                                                                    |                |                       |
| EMC                                                                                     | EN 60947-5-2   |                       |
|                                                                                         | EN 55011       | B osztályú            |
| MTTF                                                                                    | [év]           | 316                   |
| Mechanikai adatok                                                                       |                |                       |
| Súly                                                                                    | [g]            | 163,5                 |
| Ház                                                                                     |                | téglatest kialakítású |
| Méretek                                                                                 | [mm]           | 75 x 27 x 62          |
| Anyagok                                                                                 |                | PA; PBT               |
| Optika anyaga                                                                           |                | PMMA                  |
| Optika elhelyezkedése                                                                   |                | oldalsó optika        |
| Kijelzők / kezelési egységek                                                            |                |                       |
| Kijelző                                                                                 | üzem / működés | 1 x LED, zöld         |
| Megjegyzések                                                                            |                |                       |
| Csomagolási egység                                                                      |                | 1 db                  |
| Elektromos csatlakozás                                                                  |                |                       |
| sorkapocs: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; Tömszelence: M16 X 1,5 |                |                       |
| Csatlakozás                                                                             |                |                       |

