


Egyutas érzékelő adó

OLS-00KG/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O5S500 + E21122

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 billentyű funkció nélkül

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 22
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Túlfeszültség-védelem	igen
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	880

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 25
Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	2500



Egyutas érzékelő adó

OLS-00KG/US-100

Fényfolt méretek a következő
távolságra vonatkoznak

a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...80

Védettség

IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

B osztályú

Mechanikai adatok

Ház

téglatest kialakítású

Méretek

[mm]

75 x 27 x 62

Anyagok

PA; PBT

Optika anyaga

PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

üzem / működés

1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

