




Egyutas érzékelő vevő

OME-FKOW/T/LS-500



vevő az alsó optikában
adó a felső optikában



Termékjellemzők

Ház téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz] 47...63

Üzemi feszültség [V] 24...240 AC/DC

Max. teljesítményfelvétel [VA] 6

Védelmi osztály II

Kimenetek

Elektromos kivitel relé

Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)

Kontakt terhelhetősége 3A / 250 V AC

Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 10

Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 10

Rövidzárlat-védelem nem

Időfunkció [s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14

Érzékelési tartomány

Adó / vevő vevő

Hatótávolság [m] < 50

Beállítható tartomány igen




Egyutas érzékelő vevő

OME-FKOW/T/LS-500

Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	< 10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...40
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	204,12
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	73 x 45 x 49
Anyagok		ABS 'üvegszál-erősítésű
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A; záró: alumínium, szintelenül eloxált



Csatlakozás

