


Száloptika-erősítő

OOF-FPKG/M12/KL2

8-pólusú dugaljakkal esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



1 szerelés DIN sínre



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Működésellenőrző kimenet
--------------------------	--------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	12...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	50; ((24 V))
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	1,1
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	630



Száloptika-erősítő

OOF-FPKG/M12/KL2


Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Működésellenőrző kimenet		igen
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége	[mA]	200
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	2700
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához	[Hz]	jellemzően
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Időfunkció	[s]	0,001...0,1
Érzékelési tartomány		
Hatótávolság	[m]	< 3,8; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	0...300; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány		igen
Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek	automatikus és manuális kapcsolási pont beállítás; ÉS, VAGY logikai funkciók; második kapcsolási pont	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	457
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	79,8 x 66,4 x 70,7
Csatornák száma		2
Száloptika csatlakozás		FE-11 / FT-11
Anyagok	ház: ABS; kijelző ablak: PMMA; LED ablak: SEPS; burkolat: horganyöntvény műanyagbevonatú (PA)	
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		teljes grafikus LCD kijelző, a kijelző 180°-al elforgatható nyelvválasztás (német, angol, francia)
	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
Elektronikus lezárás	igen	

Száloptika-erősítő

OOF-FPKG/M12/KL2

Tartozékok	
Szállított tételek	sín: 1 x 55 mm, EN 60715
Megjegyzések	
Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

