




Száloptika-erősítő

OO5-FPKG/M16/GL8



1 szerelés DIN sínre



Termékjellemzők	
Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású
Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Működésellenőrző kimenet
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	12...36 DC
Áramfelvétel [mA]	50; ((24 V))
Max. teljesítményfelvétel [VA]	1,3
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	630
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)



Száloptika-erősítő

00F-FPKG/M16/GL8

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Működésellenőrző kimenet		igen
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége	[mA]	200
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	800
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához	[Hz]	jellemzően
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Időfunkció	[s]	0,001...0,1

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 0,4; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	0...200; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány		igen

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek	automatikus és manuális kapcsolási pont beállítás; ÉS, VAGY logikai funkciók; második kapcsolási pont
----------------------------	--

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Súly	[g]	595
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	76,5 x 149 x 70,7
Csatornák száma		8
Száloptika csatlakozás		FE-00 / FT-00
Anyagok		ház: ABS; kijelző ablak: PMMA; LED ablak: SEPS; burkolat: horganyöntvény műanyagbevonatú (PA)
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző		teljes grafikus LCD kijelző, a kijelző 180°-al elforgatható nyelvválasztás (német, angol, francia)
	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
Elektronikus lezárás		igen

Tartozékok

Szállított tételek	sín: 1 x 137 mm, EN 60715
--------------------	---------------------------



Száloptika-erősítő


OOF-FPKG/M16/GL8

Megjegyzések


Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M16



Csatlakozás



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6
N: Out 7
J: Out 8

O Működésellenőrző kimenet