


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 szerelés DIN sínre

**Termékjellemzők**

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Működésellenőrző kimenet
--------------------------	--------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	12...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	50; ((24 V))
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	1,2
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	630

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
--------------------	-----



Száloptika-erősítő

OOF-FNKG/M16/KL6

Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)	
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2	
Működésellenőrző kimenet	igen	
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA]	200	
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200	
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1000	
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz]	jellemzően	
Rövidzárlat-védelem	igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Időfunkció [s]	0,001...0,1	
Érzékelési tartomány		
Hatótávolság [m]	< 3,8; (adó-vevős érzékelő)	
Érzékelési távolság [mm]	0...300; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)	
Beállítható tartomány	igen	
Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek	automatikus és manuális kapcsolási pont beállítás; ÉS, VAGY logikai funkciók; második kapcsolási pont	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60	
Védettség	IP 65	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Súly [g]	528,4	
Ház	téglatest kialakítású	
Méreték [mm]	76,5 x 92,4 x 70,7	
Csatornák száma	6	
Száloptika csatlakozás	FE-11 / FT-11	
Anyagok	ház: ABS; kijelző ablak: PMMA; LED ablak: SEPS; burkolat: horganyöntvény műanyagbevonatú (PA)	
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		teljes grafikus LCD kijelző, a kijelző 180°-al elforgatható nyelvválasztás (német, angol, francia)
	kapcsolási állapot	6 x LED, sárga
Elektronikus lezárás	igen	
Tartozékok		
Szállított tételek	sín: 1 x 81 mm. EN 60715	



Száloptika-erősítő

OO5-FNKG/M16/KL6


Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db


Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M16

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás



Csatlakozás



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Működésellenőrző kimenet