


Száloptika-erősítő

OOF-FNKG/M16/KL8

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 szerelés DIN sínre

Termékjellemzők

Fény típusa

vörös fény

Ház

téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Működésellenőrző kimenet

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

12...36 DC

Áramfelvétel

[mA]

50; ((24 V))

Max. teljesítményfelvétel

[VA]

1,3

Védelmi osztály

III

Polaritáscsere védelem

igen

Fény típusa

vörös fény

Hullámhossz

[nm]

630

Kimenetek

Elektromos kivétel

NPN

Kimeneti funkció

világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)



Száloptika-erősítő

OOF-FNKG/M16/KL8

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Működésellenőrző kimenet		igen
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége	[mA]	200
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	800
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához	[Hz]	jellemzően
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Időfunkció	[s]	0,001...0,1

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 3,8; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	0...300; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány		igen

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek	automatikus és manuális kapcsolási pont beállítás; ÉS, VAGY logikai funkciók; második kapcsolási pont
----------------------------	--

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	76,5 x 105,4 x 70,7
Csatornák száma		8
Száloptika csatlakozás		FE-11 / FT-11
Anyagok		ház: ABS; kijelző ablak: PMMA; LED ablak: SEPS; burkolat: horganyöntvény műanyagbevonatú (PA)

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző		teljes grafikus LCD kijelző, a kijelző 180°-al elforgatható nyelvválasztás (német, angol, francia)
	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
Elektronikus lezárás		igen

Tartozékok

Szállított tételek	sín: 1 x 94 mm, EN 60715
--------------------	--------------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db


Száloptika-erősítő

OO5-FNKG/M16/KL8


Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M16

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás



Csatlakozás



- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6
- N: Out 7
- J: Out 8

O Működésellenőrző kimenet