




Egyutas érzékelő adó

ORS-V



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	950

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 2

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [év]	57078



Egyutas érzékelő adó

ORS-V

Mechanikai adatok	
Súly	[g] 59,5
Ház	téglatest kialakítású
Anyagok	PPO módosított
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20212
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Csatlakozás	



RD = Érszínek :
screen = piros
 árnyékolás