




Prizmás fénysorompó

ORR-V/ORT-V

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



vevő a felső optikában  
adó az alsó optikában




| Termékjellemzők                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fény típusa                              | infravörös                                      |
| Ház                                      | téglatest kialakítású                           |
| Felhasználási terület                    |                                                 |
| Működési elv                             | Prizmás fénysorompó                             |
| Elektromos adatok                        |                                                 |
| Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz         | igen                                            |
| Kapcsolóerősítő                          | csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010 |
| Fény típusa                              | infravörös                                      |
| Hullámhossz [nm]                         | 950                                             |
| Kimenetek                                |                                                 |
| Rövidzárlat-védelem                      | nem                                             |
| Túlterhelés-védelem                      | nem                                             |
| Érzékelési tartomány                     |                                                 |
| Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 0,3...1; (Prizma Ø 80 E20005)                   |
| Érzékelési távolság [mm]                 | < 200; (fehér papír 200 x 200 mm)               |
| Környezeti körülmények                   |                                                 |
| Környezeti hőmérséklet [°C]              | -20...80                                        |
| Védettség                                | IP 67                                           |



## Prizmás fénysorompó

ORR-V/ORT-V

| Teszték / engedélyek                 |              |                           |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| EMC                                  | EN 60947-5-2 |                           |
| Mechanikai adatok                    |              |                           |
| Súly                                 | [g]          | 77                        |
| Ház                                  |              | téglatest kialakítású     |
| Anyagok                              |              | PPO módosított            |
| Optika elhelyezkedése                |              | oldalsó optika            |
| Tartozékok                           |              |                           |
| Szállított tételek                   |              | rögzítési szög: 1, E20212 |
| Megjegyzések                         |              |                           |
| Csomagolási egység                   |              | 1 db                      |
| Elektromos csatlakozás               |              |                           |
| Kábel: 2 m; 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> |              |                           |
| Csatlakozás                          |              |                           |



1 = adó  
 2 = vevő  
 Érszínek :  
 RD = piros  
 WH = fehér  
 screen = árnyékolás