




Prizmás fénySOROMPÓ

ORR/ORT-V/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OR0004

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	950

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m]	0,3...1; (Prizma Ø 80 E20005)
Érzékelési távolság [mm]	< 200; (fehér papír 200 x 200 mm)

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67



Prizmás fénysorompó

ORR/ORT-V/6M

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,141
Ház		téglatest kialakítású
Anyagok		PPO módosított
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20212
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m; 2 x 0,14 mm ²		
Csatlakozás		



1 = adó
 2 = vevő
 Érszínek :
 RD = piros
 WH = fehér
 screen = árnyékolás